

Acrylglas-Küvetten  
Acrylic glass cuvettes

<b>Ätzküvette für Ätzgerät 1</b> (#141030 2000), Abmessungen: (BxHxT), 272 x 295 x 35mm	<b>Etching Tank for Etching Device 1</b> (#141030 2000), Dimension: (WxHxD), 272 x 295 x 35mm	Art. Nr.: 149115 2000
<b>Ätzküvette für Ätzgerät 2</b> (#141040 2000), Abmessungen: (BxHxT), 435 x 295 x 35mm	<b>Etching Tank for Etching Device 2</b> (#141040 2000), Dimension: (WxHxD), 435 x 295 x 35mm	Art. Nr.: 149117 2000
<b>Ätzküvette für Ätzstation 1</b> (#141060), schmal Abmessungen: (BxHxT), 334 x 380 x 50mm	<b>Kuvette for Etching Station 1</b> (#141060), small size Dimension: (WxHxD), 334 x 380 x 50mm	Art. Nr.: 141060 1001
<b>Ätzküvette für Ätzstation 1</b> (#141060), breit Abmessungen: (BxHxT), 334 x 380 x 88mm	<b>Kuvette for Etching Station 1</b> (#141060), wide size Dimension: (WxHxD), 334 x 380 x 88mm	Art. Nr.: 141060 1002
<b>Ätzküvette für Sprüh-Ätzgerät 1</b> (#141070), schmal Abmessungen: (BxHxT), 433 x 300 x 50mm	<b>Kuvette for Spray-Etching Device 1</b> (#141070), small size Dimension: (WxHxD), 433 x 300 x 50mm	Art. Nr.: 141070 1001
<b>Ätzküvette für Sprüh-Ätzgerät 1</b> (#141070), breit Abmessungen: (BxHxT), 433 x 300 x 180mm	<b>Kuvette for Spray-Etching Device 1</b> (#141070), wide size Dimension: (WxHxD), 433 x 300 x 180mm	Art. Nr.: 141070 1002
<b>Ätzküvette für Sprüh-Ätzgerät 2</b> (#141070), schmal Abmessungen: (BxHxT), 433 x 300 x 50mm	<b>Kuvette for Spray-Etching Device 2</b> (#141070), small size Dimension: (WxHxD), 433 x 300 x 50mm	Art. Nr.: 141070 1001
<b>Ätzküvette für Sprüh-Ätzgerät 2</b> (#141070), breit Abmessungen: (BxHxT), 433 x 300 x 180mm	<b>Kuvette for Spray-Etching Device 2</b> (#141070), wide size Dimension: (WxHxD), 433 x 300 x 180mm	Art. Nr.: 141070 1002

Platinenhalter  
PCB fixing frame

<b>Platinenhalter für Ätzgerät 1</b> (#141030 2000)	<b>PCB fixing frame for Etching Device 1</b> (#141030 2000)	Art. Nr.: 149165 1000
<b>Platinenhalter für Ätzgerät 2</b> (#141040 2000)	<b>PCB fixing frame for Etching Device 2</b> (#141040 2000)	Art. Nr.: 149167 1000
<b>Platinenhalter für Ätzstation 1</b> (#141060)	<b>PCB fixing frame for Etching Station 1</b> (#141060)	Art. Nr.: 149170
<b>Platinenhalter für Sprüh-Ätzgerät 1, 2</b> (#141070, #141071)	<b>PCB fixing frame for Spray-Etching Device 1, 2</b> (#141070, #141071)	Art. Nr.: 149170 1000

Membranpumpe  
Diaphragm pump

<b>Membranpumpe für Ätzgerät 1</b> (#141030 2000)	<b>Diaphragm pump for Etching Device 1</b> (#141030 2000)	Art. Nr.: 411158
<b>Membranpumpe für Ätzgerät 2</b> (#141040 2000)	<b>Diaphragm pump for Etching Device 2</b> (#141040 2000)	Art. Nr.: 411158
<b>Membranpumpe für Ätzstation 1</b> (#141060)	<b>Diaphragm pump for Etching Station 1</b> (#141060)	Art. Nr.: 411158

Glas-Heizstab  
Glass Heater

<b>Glas-Heizstab für Ätzgerät 1, 150W, (+35°C ... +46°C)</b>	<b>Glass heater for Etching Device 1, 150W, (+35°C ... +46°C)</b>	Art. Nr.: 411185
<b>Glas-Heizstab für Ätzgerät 2, 150W, (+35°C ... +46°C)</b>	<b>Glass heater for Etching Device 2, 150W, (+35°C ... +46°C)</b>	Art. Nr.: 411185
<b>Glas-Heizstab für Ätzstation 1, 200W, (+35°C ... +46°C)</b>	<b>Glass heater for Etching Station 1, 200W, (+35°C ... +46°C)</b>	Art. Nr.: 411187
<b>Glas-Heizstab für Sprüh-Ätzanlage, 150W, (+35°C ... +46°C)</b>	<b>Glass heater for Spray Etching Device 2, 150W, (+35°C ... +46°C)</b>	Art. Nr.: 411185

Ablasshahn  
drain tap

<b>Ablasshahn für Ätzstation 1</b>	<b>Drain tap for Etching station 1</b>	Art. Nr.: 411199
<b>Ablasshahn für Sprüh-Ätzgerät</b>	<b>Drain tap for Spray Etching Device</b>	Art. Nr.: 411199